

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) ÒXIDO NITROSO (NO_x)



Aire, gases de combustión, etc

Catálogo	Pendiente	Reproducibilidad	Cuerpo	Referencia Interna	Interferencias	Dimensiones	Rango de Temperatura	Rango de Presión
CONDUC-NOX	56+/- 3 mV/ década	+/-2%	Epoxy	Rellenable	CO ₂ , SO ₂ , HF, ácido acético	12mm diámetro x 110mm largo. 1m cable	0 a 50°C (si es calibrado a esa temperatura)	0 a 0.7Kg/cm ² [0 a 10psi]

ELECTRODO DE IONES SELECTIVOS (ISE) ÒXIDO NITROSO (NO_x)



Tiempo de Respuesta	Almacenamiento	Rango de concentración	Rango de pH	Resistividad	Mantenimiento	Punto isopotencial	Medición en línea	Tipo de conexión
95 % de respuesta en 30 segundos	Por largo tiempo, almacenar en seco. Por corto tiempo, almacenar en estándar de óxido nitroso adicionado con solución ISA	5 x 10 ⁻⁶ a 5 x 10 ⁻³ M 0.2 a 220 ppm	1.1 a 1.7 pH	1000 a 1500 MΩ	Lavar con estándar de dióxido de carbono diluido con pH ajustado entre 1.1 y 1.7. Membrana de repuesto necesaria	Desconocido	Sí (control de pH necesario).	BNC ó STD